



Inserto universal







Indicator visual de utilización

La punta del inserto SCORPION esta cubierta de una capa de nitruro de titanio de 2µm. De una dureza 4 veces superior al acero, prolonga la duración del instrumento. Cuando la capa de titanio desaparece su inserto tiene que ser cambiado.

Muy fino

Muy potente



Scorpion inserto

Inserto otro

Scorpion inserto

Inserto otro

La fineza de la punta de los insertos Scorpion permite un acceso sin dificultades en los espacios interproximales.

Una fuerte profundidad esta garantizada aunque el aparato no tenga mucha potencia.

Calidad

Certificado ISO 9001 & ISO 13485



Fabricado en Francia

www.scorpion.fr

Distribuidor per l'Europa

GÉNÉRIQUE INTERNACIONAL

77, rue Piere Brossolette  
93160 Noisy-le-grand - FRANCE

Tel : +33(0) 143 030 684

Fax : +33(0) 143 031 598

Email : generinter@aol.com

www.generiqueinternational.com

# Eliminador de sarro ultrasonico

## Insertos

## Caracteristicas

EMS :

Universal



B E M

Adaptable en EMS para el detartraje supragingival.  
Amplitud de vibracion : 50 – 190  $\mu$ m según la potencia.  
Frecuencia : 29 KHz

Periodontal



E P E M

Adaptable en EMS para el detartraje subgingival.  
Amplitud de vibracion : 20 – 130  $\mu$ m según la potencia.  
Frecuencia : 29 KHz

SATELEC / NSK piezo :

Universal



B S A

Adaptable en Satelec para el detartraje supragingival.  
Amplitud de vibracion : 50 – 230  $\mu$ m según la potencia.  
Frecuencia : 30 KHz

Periodontal



E P S A

Adaptable en Satelec para el detartraje subgingival.  
Amplitud de vibracion : 50 – 130  $\mu$ m según la potencia.  
Frecuencia : 30 KHz

KAVO SONOsoft :  
KAVO PIEZOlux :


Universal



B K P

Adaptable en KAVO PIEZOlux e SONOsoft para el detartraje supragingival.  
Amplitud de vibracion : 50 – 170  $\mu$ m según la potencia.  
Frecuencia : 29 KHz

Periodontal



E P K P

Adaptable en KAVO PIEZOlux e SONOsoft para el detartraje subgingival.  
Amplitud de vibracion : 50 – 130  $\mu$ m según la potencia.  
Frecuencia : 29 KHz

SIRONA Sirosonic :

Universal



B S I

Adaptable en Sirona Sirosonic para el detartraje supragingival.  
Amplitud de vibracion : 50 – 200  $\mu$ m según la potencia.  
Frecuencia : 29 KH

Periodontal



E P S I

Adaptable en Sirona Sirosonic para el detartraje subgingival.  
Amplitud de vibracion : 50 – 150  $\mu$ m según la potencia.  
Frecuencia : 29 KH

MECTRON :

Universal



B M E C

Adaptable en Mectron para el detartraje supragingival.  
Amplitud de vibracion : 50 – 170  $\mu$ m según la potencia.  
Frecuencia : 28 KHz

KAVO SONICflex :



A I R

Adaptable en KAVO SONICflex.  
Amplitud de vibracion : 100 – 500  $\mu$ m según la potencia.  
Frecuencia : 6000 Hz

W&H - NSK Air :



A I R w

Adaptable en W&H e NSK Air.  
Amplitud de vibracion : 100 – 500  $\mu$ m según la potencia.  
Frecuencia : 6000 Hz